


SNMG 120404, Clase: CA6525

Datos de pedido

Número de pedido	251253 CA6525
GTIN	4960664471867
Clase de artículo	25E

Descripción

SNMG 120404 CA6525 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: CA6525
 Rompevirutas: MS
 Profundidad de corte a_p : 0,8 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 220 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,8 - 4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MS
Radio angular	0,4 mm
Clase	CA6525

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado