

**Garant****Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	AH20R SDQCR/L11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	40 mm
Desplazamiento central $L_3$	12,5 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción $L_2$	18 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Ø de mango $D_s$	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500