

Garant
Juego de barras de mandrinar HSS, derecha

Datos de pedido

Número de pedido	260334
GTIN	4045197653055
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Código ISO Soporte	AH1216M SDUCR/L07
Código ISO Soporte	AH1012K SDUCR/L07
Código ISO Soporte	AH0810H SDUCR/L07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	12,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	15,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	19,5 mm
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Desplazamiento central L ₃	11 mm

Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura de cuello L ₄	8 mm
Anchura de cuello L ₄	10 mm
Anchura de cuello L ₄	12 mm
Profundidad útil T	5 mm
Profundidad útil T	5 mm
Profundidad útil T	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Barra de mandrinar HSS Ø de mango / tamaño de plaquita 1012/07 mm	260332 1012/07
Barra de mandrinar HSS Ø de mango / tamaño de plaquita 8/07 mm	260332 8/07
Barra de mandrinar HSS Ø de mango / tamaño de plaquita 1216/07 mm	260332 1216/07
Barra de mandrinar HSS Ø de mango / tamaño de plaquita 0810/07 mm	260332 0810/07

