

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/11 mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260332 20/11
GTIN	4045197652959
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	100 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	16 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	26 mm
Código ISO Soporte	AH20R SDUCR/L11
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	18 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500