

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260342 16/07
GTIN	4045197653086
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L07
Ø perforación previa mínima D_{\min}	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L_2	14 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500