

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260332 25/11
GTIN	4045197652966
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	32 mm
Código ISO Soporte	AH25R SDUCR/L11
Longitud de voladizo L_1	125 mm
Desplazamiento central L_3	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5xD
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500