

**Garant**
**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
0810/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza $L_1$	22 mm
Anchura de cuello $L_4$	8 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12,5 mm
Código ISO Soporte	AH0810H SDUCR/L07
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central $L_3$	7 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción $L_2$	9 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango $D_5$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D

Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500