

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A25R SDUCR/L11
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L_3	17 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500