

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	40 mm
Código ISO Soporte	A32S SDUCR/L11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Calzo	269005 3
Desplazamiento central L_3	22 mm
Tamaño de placa	11 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 3	269005 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500