

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, P40, Denominación tipo W29: 34-010****Datos de pedido**

Número de pedido	236760 34-010
GTIN	4047109058972
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

N.º 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: ST900

Código ISO plaquita de corte: WOEX 06T304

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,15 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	34-010
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,15 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 06T304
Clase	P40
Tipo	ST900
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		