

**Mordaza modular, Anchura de mordazas A: 200/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	362110 200/4
GTIN	4067263107156
Clase de artículo	32P

**Descripción****Ejecución:**

- **Mordaza de máquina con bocas de tracción hacia abajo.**
- **Accionamiento mecánico simple (hasta 3,5 t).**
- **Ajuste fácil de la abertura de sujeción.**
- **Templado por cementación HRC 60.**
- **Paralelismo 0,02 mm.**

**Suministro:**

Incluido tope de la pieza de trabajo, tuerca corredera similar a n.º 362160 tamaño 18/16 (2 uds.), 1 llave de apriete, 1 llave para tornillos de hexágono interior, 4 bridas de sujeción.

**Nota:**

Otras tuercas correderas en ranura de ajuste, ver n.º 362160.

**Descripción técnica**

Gama de sujeción b	400 mm
Peso	74 kg
Altura del cuerpo de base G	70 mm
Ranura de ajuste longitudinal l	16 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	Gerardi 200
Ranura de ajuste transversal n	16 mm
Altura de bocas C	65 mm
Anchura de bocas A	200 mm
Longitud total L	695 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

