

**SNMG 120408, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Clase de artículo	25E

Descripción

SNMG 120408 CA6525 Radio angular: 0,8 mm
Clase: CA6525
Rompevirutas: MS
Profundidad de corte a_p : 0,8 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 220 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	MS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,8 - 4 mm
Aplicación principal	M
Clase	CA6525

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado