

 KOMET

Cuerpos de base KOMET TwinKom® para cortes gemelos sin ajuste axial con mango ABS®, largo, Ø Dmín – Ø Dmáx: 83-124mm



Datos de pedido

Número de pedido	236682 83-124
GTIN	4047109262096
Clase de artículo	24F

Descripción

Ejecución:

- Soportes de apriete ajustables radialmente para un doble corte óptimo que permiten también el cambio de función para actuar como herramienta escalonada para profundidades de corte relativamente grandes.
- Modo de construcción compacto de la herramienta.
- Tobera pulverizadora esférica para la alimentación interna de refrigerante dirigida a los filos.
- En operaciones de mandrinado profundo, las ranuras espirales actúan transportando la viruta.
- Lubricación en dosis mínimas compatible con 1 canal

Nota:

Los soportes y las plaquitas de corte se han de pedir aparte.

Otras versiones y otros tamaños con ajuste axial a petición.

Ejemplo de pedido:

1xn.º 236680 tam. 24-32 - Cuerpo de base para cortador gemelo G01.

2xn.º 236684 tam. 24-32 - Soporte para cortador gemelo.

10xn.º 236520 tam. 18-010 - Plaquitas de corte para el uso universal (en la clase BK8425).

Descripción técnica

Longitud collar L ₂	16,5 mm
Ø del mango ABS® D _s	80 mm
Longitud total L _{tot}	155 mm

Intervalo $\varnothing D_{\min.}-D_{\max.}$	83 - 124 mm
Ejecución	largo
Mango	ABS
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	bombeado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo