

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251406 25/16
GTIN	4045197650900
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Plaquita de corte adecuada	TN.. 1604..
Espiga	259049 6
Tamaño de placa	16 mm
Brida de sujeción	259038 14
Código ISO Soporte	MTJNR/L 2525M16
Juego tornillos	259023 2
Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	259031 32
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 32	259031 32
Espiga Tipo 6	259049 6
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Brida de sujeción Tipo 14	259038 14
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 2	259023 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500