

Garant GRIDLINE

Carro de taller Alcantara ToolCar, edición especial, 20×16G, Cantidad de cajones: 7



Datos de pedido

Número de pedido	914521 7
GTIN	4067263108566
Clase de artículo	90N

Descripción

Ejecución:

La edición especial en color antracita del carro de taller ToolCar cuenta con largueros y tirador deslizante forrados en piel Alcantara. Con encimera de bambú y placa de acero inoxidable integrada con el número de serie del carro. Solo hay 50 unidades de la edición especial. Con compartimento central con cerradura para objetos de valor/compartimento lateral. Cajones de extensión total 100% con una capacidad de carga de 40kg y cierre de seguridad individual extraíble. Con paredes laterales perforadas 9×9 mm en una rejilla de 37 mm para ganchos y soportes GARANT easyFix, así como accesorios de paneles perforados.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Suministro:

Incluye subdivisiones:

por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,

por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. **Largueros y tirador deslizante con piel Alcantara.**

Nota:

Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.º 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.º 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.

Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. Material separador adecuado:
 Regletas de borde ranuradas n.º 951560 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
 regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
 paredes separadoras encajables n.º 951721 - 951821 tam. 75; n.º 951731 - 951821 tam. 125 y n.º 951741 - 951821 tam. 200.

Descripción técnica

Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Peso	87 kg
Profundidad	500 mm
Cajón profundidad útil	400 mm
Cajones superficie útil en G	20×16
Anchura	800 mm
Cantidad de cajones	7
Serie	ToolCar
Serie	Carro de taller ToolCar
Cajón anchura útil	500 mm
Cajón profundidad útil en G	16
Altura	1000 mm
Cajón anchura útil en G	20
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	20×16G
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Tipo de producto	Carro de taller

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/914521-7>
