



Cuerpos de base KOMET TwinKom® para cortes gemelos sin ajuste axial con mango ABS®, corto, Ø Dmín – Ø Dmáx: 64-91mm



Datos de pedido

Número de pedido	236680 64-91
GTIN	4047109262065
Clase de artículo	24F

Descripción

Ejecución:

- Soportes de apriete ajustables radialmente para un doble corte óptimo que permiten también el cambio de función para actuar como herramienta escalonada para profundidades de corte relativamente grandes.
- Modo de construcción compacto de la herramienta.
- Tobera pulverizadora esférica para la alimentación interna de refrigerante dirigida a los filos.
- En operaciones de mandrinado profundo, las ranuras espirales actúan transportando la viruta.
- Lubricación en dosis mínimas compatible con 1 canal

Nota:

Los soportes y las plaquitas de corte se han de pedir aparte.

Otras versiones y otros tamaños con ajuste axial a petición.

Ejemplo de pedido:

1xn.º 236680 tam. 24-32 - Cuerpo de base para cortador gemelo G01.

2xn.º 236684 tam. 24-32 - Soporte para cortador gemelo.

10xn.º 236520 tam. 18-010 - Plaquitas de corte para el uso universal (en la clase BK8425).

Descripción técnica

Longitud total L _{tot}	70 mm
---------------------------------	-------

Intervalo $\varnothing D_{\min.}-D_{\max.}$	64 - 91 mm
\varnothing del mango ABS® D _s	50 mm
Ejecución	corto
Mango	ABS
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	bombeado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 80^\circ$ Desbastado Soporte 64-91	236684 64-91
Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 80^\circ$ Desbastado Soporte 64-91	236685 64-91
Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 90^\circ$ Acabado Soporte 64-91	236688 64-91
Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 90^\circ$ Desbastado Soporte 64-91	236686 64-91