



## SNMG 120404 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 251263 HBX020 |
| GTIN              | 4045197664433 |
| Clase de artículo | 22D           |

### Descripción

SNMG 120404 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 300 m/min

### Descripción técnica

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Condición de corte                            | ligeramente interrumpido |
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,5 mm/rev,        |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 1 - 5 mm                 |
| Rompevirutas                                  | PM                       |
| Aplicación principal                          | P                        |
| Clase   | HBX020                   |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 80 - 300 m/min           |
| Asignación fino/desbaste                      | Desbaste-acabado         |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Material de corte            | MD                                       |
| Serie                        | Soporte de torneado de apriete QuickTurn |
| Serie                        | Soporte de torneado de apriete eco       |
| Serie                        | Soporte de torneado de apriete           |
| Código ISO plaquita de corte | SNMG 120404                              |
| Número de cambios/cortes     | 8  |
| Asignación de plaquitas      | neutro                                   |