

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, P25M, Denominación tipo W29: 42-010****Datos de pedido**

Número de pedido	236740 42-010
GTIN	4047109059245
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

N.º 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: ST900

Código ISO plaquita de corte: WOEX 080404

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,16 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	42-010
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,16 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 080404
Clase	P25M
Tipo	ST900
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	130 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		