

HEDI

Proyector halógeno móvil, 230 V, Consumo de potencia: 400 W



Datos de pedido

Número de pedido	081212 400
GTIN	4003644013555
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Carcasa de fundición de presión de aluminio con reflector de aluminio y bombilla. Protegido contra salpicaduras de agua. Interruptor de conexión / desconexión en la carcasa.

Proyector halógeno para uso móvil, con soporte robusto (protección integral) y dispositivo de enrollamiento para el cable.

Corriente de alumbrado: 9200 lm

Clase de eficiencia energética : C

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	9200 lm
Bombilla	Halógeno
Consumo de potencia	400 W
Clase de eficiencia energética	C
Tensión nominal	230 V
Atributo del nombre de producto	230 V

