

HOLEX®
WNMG 060408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020

Datos de pedido

Número de pedido	252134 HBX020
GTIN	4045197665829
Clase de artículo	22D

Descripción

WNMG 060408 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

 Profundidad de corte a_p : 1 - 5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 300 m/min
Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Serie	Cabezal de corte
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Soporte de torneado de apriete eco/eco QT
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	6
Asignación de plaquitas	neutro