



Prolongación de macho para roscar, Tipo: 3L



Datos de pedido

Número de pedido	338405 3L
GTIN	4067263108160
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

Para longitud de sujeción l_1	23 mm
Para \varnothing de mango roscado d_2	4,5 mm
Para cuadrado K_1	3,4 mm
Para \varnothing de rosca nominal d_1 DIN 371	M4
Prolongación $\varnothing D_4$	8,4 mm

Prolongación L ₂	70 mm
Para Ø de rosca nominal d ₁ DIN 374/376	M6
Prolongación K ₂	4,9 mm
Prolongación Ø D ₃	6 mm
Prolongación L ₃	230 mm
Tipo de producto	Anillo patrón