

Garant
Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm

Datos de pedido

Número de pedido	251402 20/16
GTIN	4045197657053
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Leyenda:

El posicionamiento dentro de la escala garantiza una aportación de refrigerante limpia. Distribución óptima del líquido refrigerante por todo el filo.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: MTJNR/L 2020X16

Plaquita de corte adecuada: TN.. 1604..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 91 mm

Juego tornillos: 259023 1

Descripción técnica

Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm

Espiga	259049 1
Anchura de función L ₄	25 mm
Juego tornillos	259023 1
Tamaño de placa	16 mm
Código ISO Soporte	MTJNR/L 2020X16
Calzo	259031 31
Brida de sujeción	259038 1
Plaquita de corte adecuada	TN.. 1604..
Longitud total L	91 mm
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos 10 piezas Tipo 1	259023 1
Espiga Tipo 1	259049 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Calzo Tipo 31	259031 31
Brida de sujeción Tipo 1	259038 1
Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3