


**WNMG 080412, Clase: CA6525**

**Datos de pedido**

Número de pedido	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Clase de artículo	25E

**Descripción**

WNMG 080412 CA6525 Clase: CA6525

Rompevirutas: MS

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,8 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 220 m/min

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 4 mm
Aplicación principal	M
Radio angular	1,2 mm
Rompevirutas	MS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 220 m/min
Avance f	0,1 - 0,35 mm/rev,
Clase	CA6525

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado