


WN. G 080404, Clase: CA6525


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 252112 CA6525 |
| GTIN | 4960664472321 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Rompevirutas | MS |
| Aplicación principal | M |
| Profundidad de corte a_p | 0,8 - 4 mm |
| Avance f | 0,1 - 0,35 mm/rev, |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 60 - 220 m/min |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Clase | CA6525 |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 |
| Número de cambios/cortes | 6 |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |