

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A20R SDUCR/L11
Desplazamiento central L_3	13 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500