

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
32/11mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tornillo para calzo	269013 2
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Calzo	269005 3
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	22 mm
Código ISO Soporte	A32S SDUCR/L11
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	40 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	31 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 3	269005 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500