

Garant
DC. T 11T304, Clase: CU7010


Datos de pedido

Número de pedido	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T304 CU7010 Clase: CU7010
 Rompevirutas: SS
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 210 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación secundaria	M
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Rompevirutas	SS
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm

Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	80 - 140 m/min
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 210 m/min
Clase	CU7010
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado