

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/16mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Código ISO Soporte	A25R PTFNR/L 16
Juego de espigas elásticas	259047 3
Calzo	259031 34
Desplazamiento central $L_3$	17 mm
Palanca articulada	259015 9
Juego de resortes	259044 5
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	TN.. 1604..
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción $L_2$	24 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Ø de mango $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Calzo Tipo 34	259031 34
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500