

**HOLEX®**
**WNMG 060404 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	252132 HBX020
GTIN	4045197665775
Clase de artículo	22D

**Descripción**

WNMG 060404 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 5 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 300 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Profundidad de corte $a_p$	1 - 5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 300 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Cabezal de corte
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Soporte de torneado de apriete eco/eco QT
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	6
Asignación de plaquitas	neutro