

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
40/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260343 40/11
GTIN	4045197656025
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	49 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Calzo	269005 3
Tamaño de placa	11 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Código ISO Soporte	A40T SDUCR/L11
Desplazamiento central L_3	27 mm
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L_2	39 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Calzo Tipo 3	269005 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500