

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/16mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de espigas elásticas	259047 3
Código ISO Soporte	A32S PTFNR/L 16
Plaquita de corte adecuada	TN.. 1604..
Juego de resortes	259044 5
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	40 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Calzo	259031 34
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm
Palanca articulada	259015 9
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Calzo Tipo 34	259031 34
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500