

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/22mm**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 251406 25/22  |
| GTIN              | 4045197650917 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Tamaño de placa                      | 22 mm            |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub> | 36 mm            |
| Juego tornillos                      | 259023 2         |
| Espiga                               | 259049 2         |
| Calzo                                | 259031 33        |
| Código ISO Soporte                   | MTJNR/L 2525M22  |
| Anchura de función L <sub>4</sub>    | 32 mm            |
| Plaquita de corte adecuada           | TN.. 2204..      |
| Tamaño del mango                     | 25 mm            |
| Brida de sujeción                    | 259038 13        |
| Longitud total L                     | 150 mm           |
| Norma                                | Norma de fábrica |
| Tipo de boca                         | derecha          |
| Refrigeración interior               | no               |
| Ángulo de ajuste κ                   | 93 grados        |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Aplicación       | Refrentado                     |
| Aplicación       | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

### Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Espiga Tipo 2  | 259049 2   |
| Juego de tornillos 10 piezas Tipo 2  | 259023 2   |
| Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3<br>Hexágono 3 mm                              | 674242 3   |
| Brida de sujeción Tipo 13  | 259038 13  |
| Calzo Tipo 33  | 259031 33  |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para<br>puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |