



Juego de barras de mandrinar de acero con RI, derecha, Tipo: SET11



Datos de pedido

Número de pedido	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Clase de artículo	29W

Descripción

Suministro:

En maletín de plástico.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: A16Q SDUCR/L11

Código ISO Soporte: A20R SDUCR/L11

Código ISO Soporte: A25R SDUCR/L11

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 25 mm

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 27 mm

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L11
Código ISO Soporte	A20R SDUCR/L11
Código ISO Soporte	A25R SDUCR/L11
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..

Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Longitud de sujeción L ₂	18 mm
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Desplazamiento central L ₃	13,6 mm
Desplazamiento central L ₃	16 mm
Desplazamiento central L ₃	18,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	25 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	27 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	32 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud total L	200 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 14	269028 14
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquitas reversibles 10 piezas	269420
Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de plaquita 25/11 mm	260342 25/11
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500

