Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	251407 20/16
GTIN	4045197650924
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Brida de sujeción	259038 14
Juego tornillos	259023 2
Espiga	259049 6
Tamaño de placa	16 mm
Anchura de función L₄	25 mm
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	TN 1604
Código ISO Soporte	MTJNR/L 2020K16
Calzo	259031 32
Longitud de la cabeza L ₁	31 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Hoja de datos

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Calzo Tipo 32	259031 32
Juego de tornillos10 piezas Tipo 2	259023 2
Brida de sujeción Tipo 14	259038 14
Espiga Tipo 6	259049 6
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500