

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK62, Denominación tipo W29: 58-010****Datos de pedido**

Número de pedido	236780 58-010
GTIN	4047109059849
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

N.º 236685; 236686

Nota:**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: GG(G)

Código ISO plaquita de corte: WOEX 120608

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,2 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	58-010
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,2 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 120608
Clase	BK62
Tipo	GG(G)
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		