

Garant GRIDLINE

Frontal abatible anchura 26G, Altura frontal: 225mm**Datos de pedido**

Número de pedido	998250 225
GTIN	4067263107934
Clase de artículo	91R

Descripción**Ejecución:**

El frontal abatible evita que los objetos se caigan de la estantería. El frontal se puede plegar hacia abajo. Ángulo de plegado de máx. 180°. Con tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Bloqueo en ambos lados con liberación de cajón con una sola mano.

Idóneo para:

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

Lacado:

Antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Debe instalarse un estante con una altura delantera de al menos 50 mm. Al instalar cajones con cerraduras, puertas, barra de bloqueo de seguridad, etc., debajo del frontal abatible, se requiere un estante con una altura delantera de 100 mm. Los cajones no pueden colocarse detrás del frontal abatible. No compatible con armarios de herramientas del grupo 93.

Descripción técnica

Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Profundidad	38 mm
Anchura útil	650 mm
Grosor material	1,5 mm
Ángulo de plegado	180 grados
Altura útil	200 mm

Anchura útil en G	26
Peso	3 kg
Altura frontal	225 mm
Intervalo de empleo	Estantería con cajones
Intervalo de empleo	Equipo de contenedores
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Tipo de producto	Solapa delantera