

Garant GRIDLINE

Frontal abatible anchura 56G, Altura frontal: 150mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 998253 150 |
| GTIN | 4067263111511 |
| Clase de artículo | 91R |

Descripción**Ejecución:**

El frontal abatible evita que los objetos se caigan de la estantería. El frontal se puede plegar hacia abajo. Ángulo de plegado de máx. 180°. Con tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Bloqueo en ambos lados con liberación de cajón con una sola mano.

Idóneo para:

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

Lacado:

Antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Debe instalarse un estante con una altura delantera de al menos 50 mm. Al instalar cajones con cerraduras, puertas, barra de bloqueo de seguridad, etc., debajo del frontal abatible, se requiere un estante con una altura delantera de 100 mm. Los cajones no pueden colocarse detrás del frontal abatible. No compatible con armarios de herramientas del grupo 93.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|------------|
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual |
| Altura útil | 125 mm |
| Peso | 5,2 kg |
| Altura frontal | 150 mm |
| Anchura útil en G | 56 |
| Profundidad | 38 mm |

| | |
|---|---|
| Ángulo de plegado | 180 grados |
| Anchura útil | 1400 mm |
| Grosor material | 1,5 mm |
| Intervalo de empleo | Estantería con cajones |
| Intervalo de empleo | Equipo de contenedores |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Tipo de producto | Solapa delantera |