

Garant GRIDLINE

**Frontal abatible anchura 56G, Altura frontal: 225mm****Datos de pedido**

Número de pedido	998253 225
GTIN	4067263111542
Clase de artículo	91R

**Descripción****Ejecución:**

El frontal abatible evita que los objetos se caigan de la estantería. El frontal se puede plegar hacia abajo. Ángulo de plegado de máx. 180°. Con tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Bloqueo en ambos lados con liberación de cajón con una sola mano.

**Idóneo para:**

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

**Lacado:**

Antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Debe instalarse un estante con una altura delantera de al menos 50 mm. Al instalar cajones con cerraduras, puertas, barra de bloqueo de seguridad, etc., debajo del frontal abatible, se requiere un estante con una altura delantera de 100 mm. Los cajones no pueden colocarse detrás del frontal abatible. No compatible con armarios de herramientas del grupo 93.

**Descripción técnica**

Ángulo de plegado	180 grados
Anchura útil en G	56
Altura útil	200 mm
Anchura útil	1400 mm
Profundidad	38 mm
Altura frontal	225 mm

Grosor material	1,5 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Peso	5,1 kg
Intervalo de empleo	Estantería con cajones
Intervalo de empleo	Equipo de contenedores
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Tipo de producto	Solapa delantera