

Garant GRIDLINE

**Estante extraíble con ojales 200 kg, 56×24G, Altura de montaje: 150mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 998280 150    |
| GTIN              | 4067263111702 |
| Clase de artículo | 91R           |

**Descripción****Ejecución:**

Estante extraíble con **extensión total del 100 %**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 150 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Con ojales en la parte delantera y trasera para fijar correas de amarre, por ejemplo. Con desbloqueo individual de cajón monomanual.

**Idóneo para:**

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

**Suministro:**

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno y ojales.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

**Nota:**

No compatible con armarios de herramientas del grupo 93; solo se puede instalar en el sistema de estanterías de cajones.

**Descripción técnica**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Altura de montaje                | 150 mm                 |
| Intervalo de empleo              | Equipo de contenedores |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual             |
| Cajones superficie útil en G     | 56×24                  |
| Número de ojales                 | 8                      |
| Anchura útil en G                | 56                     |

|  |  |
|--|--|
| Profundidad útil en G                      | 24   |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg   |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)  | 100 %  |
| Regulación de la altura en el intervalo    | 25   |
| Selección del color                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto            | 56×24G   |
| Anchura útil                               | 1400 mm  |
| Profundidad útil                           | 600 mm   |
| Tipo de producto                           | Estante extraíble  |