

Garant GRIDLINE

**Estante extraíble con oiales, rieles galvanizados 200 kg, 56×24G, Altura de montaje: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	998281 150
GTIN	4067263111719
Clase de artículo	91R

**Descripción****Ejecución:**

Estante extraíble con **extensión total del 100 %**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 150 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Con oiales en la parte delantera y trasera para fijar correas de amarre, por ejemplo. Con desbloqueo individual de cajón monomanual.

**Con rieles de extensión galvanizados para una protección adicional contra la corrosión.**

**Idóneo para:**

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

**Suministro:**

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno y oiales.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

No compatible con armarios de herramientas del grupo 93; solo se puede instalar en el sistema de estanterías de cajones.

**Descripción técnica**

Intervalo de empleo	Equipo de contenedores
Altura de montaje	150 mm
Anchura útil en G	56
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual

Número de oiales	8
Cajones superficie útil en G	56×24
Profundidad útil en G	24
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Regulación de la altura en el intervalo	25
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	56×24G
Anchura útil	1400 mm
Profundidad útil	600 mm
Tipo de producto	Estante extraíble