

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK6440, Denominación tipo W29: 24-000****Datos de pedido**

Número de pedido	236791 24-000
GTIN	4047109226609
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: ST900

Código ISO plaquita de corte: WOEX 05T304

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,14 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	24-000
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,14 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304
Clase	BK6440
Tipo	ST900
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	185 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	165 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		