

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/22mm



Datos de pedido

Número de pedido	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	22 mm
Calzo	259031 33
Plaquita de corte adecuada	TN.. 2204..
Espiga	259049 2
Juego tornillos	259023 2
Tamaño del mango	25 mm
Código ISO Soporte	MTJNR/L 2525M22
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Brida de sujeción	259038 13
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 33	259031 33
Brida de sujeción Tipo 13	259038 13
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 2	259023 2
Espiga Tipo 2	259049 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500