


**Garant**
**TN. G 160404, Clase: HU7305**


### Datos de pedido

Número de pedido	251542 HU7305
GTIN	
Clase de artículo	21G

### Descripción

TN. G 160404 HU7305 Clase: HU7305  
 Rompevirutas: AM  
 Tolerancia: G  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 400 - 600 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	AM
Avance $f$	0,1 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	N
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	400 - 600 m/min
Radio angular	0,4 mm

Clase	HU7305
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TN. G 160404
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado