



Soporte de torneado de apriete HOLEX Pro, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/09mm



Datos de pedido

Número de pedido	260048 20/09
GTIN	4067263109624
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Refrigeración dirigida al corte.

Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Norma	Norma de fábrica
Longitud total L	125 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño de placa	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Código ISO Soporte	SCLCR/L 2020K09
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Longitud de la cabeza L ₁	17 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico Tipo TX15	659950 TX15