



## Soporte de torneado de apriete HOLEX Pro, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/09mm



### Datos de pedido

Número de pedido	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Clase de artículo	22E

### Descripción

**Ejecución:**

Refrigeración dirigida al corte.

**Nota:**

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

### Descripción técnica

Tamaño de placa	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño del mango	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Código ISO Soporte	SCLCR/L 2020K09
Longitud total L	125 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	17 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico Tipo TX15	659950 TX15