



Soporte de torneado de apriete HOLEX Pro, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/11 mm



Datos de pedido

Número de pedido	260304 20/11
GTIN	4067263109662
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Refrigeración dirigida al corte.

Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Longitud total L	125 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Anchura de función L ₄	25 mm
Código ISO Soporte	SDJCR/L 2020K11
Longitud de la cabeza L ₁	20,5 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico Tipo TX15	659950 TX15