



## Soporte de torneado de apriete HOLEX Pro, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/11mm



### Datos de pedido

Número de pedido	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Clase de artículo	22E

### Descripción

#### Ejecución:

Refrigeración dirigida al corte.

#### Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

### Descripción técnica

Norma	Norma de fábrica
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	24 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud total L	125 mm
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2020K11
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico Tipo TX15	659950 TX15
Destornillador dinamométrico Tipo TX8	659950 TX8