



## Soporte de torneado de apriete HOLEX Pro, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/11mm



### Datos de pedido

Número de pedido	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Clase de artículo	22E

### Descripción

#### Ejecución:

Refrigeración dirigida al corte.

#### Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

### Descripción técnica

Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	24 mm
Longitud total L	125 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2020K11
Norma	Norma de fábrica
Tamaño del mango	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño de placa	11 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico Tipo TX15	659950 TX15
Destornillador dinamométrico Tipo TX8	659950 TX8