



Soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgada con carraca e imán, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	676566 1
GTIN	4067263109464
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

Mango pequeño y ergonómico con asiento para puntas de 1/4 pulgada para zonas de difícil acceso. Con función de carraca (45 dientes) mediante anillo de inversión para apriete a derecha e izquierda y sujeción. Incluye 6 puntas universales tenaces C 6,3, que se encuentran en un almacén en el mango. El potente imán permanente en el asiento para puntas asegura la sujeción segura de la punta.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

1 punta de cada uno:
 para Phillips de cada tam. 1; 2.
 para Torx® interior tam. TX15; TX20; TX30.
 para ranura, tam. 5,5.

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Longitud total	69 mm

Hoja de datos

Ángulo de ajuste	8 grados
Asiento para puntas	D 6,3
Caperuza giratoria	no
Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha	sí
con mango de carraca	sí
con mango telescópico	no
incl. puntas	sí
Depósito de puntas integrado	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas