

**Garant**
**Cono de sujeción plano, PSC 32 corto, Ø de sujeción D1: 10mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	308496 10
GTIN	4067263110026
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

**Nota:**

Conos reductores adecuados de SK 40 o HSK 63 a PSC32, PSC 40 o PSC 50 a petición.

Conos reductores adecuados de SK 50 o HSK 100 a PSC 63 o PSC 80 a petición.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	10 mm
Ø exterior D	35 mm
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Adaptador	PSC 32 corto
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm

Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano